

Garant**VBGW 110302, BU7220, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265457 G
GTIN	4045197895684
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

2 skærs-bestykning.

Type: BU7220

Skærkantudførelse: G

Skæredybde a_p : 0,03 - 0,12 mm

Tilspænding f: 0,04 - 0,12 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	BU7220
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,03 - 0,12 mm
Skæremateriale	CBN

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 160 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,04 - 0,12 mm/o
Skærkantudførelse	G
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGW 110302
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	BU7220
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		