

## Kontrolmåleværktøjer med talmæssig tolerance uden slidovermål, Type: G



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484028 G
GTIN	2050001952738
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### VIGTIGT: Denne artikel kan konfigureres

Tolerancefelt: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kvalitet: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nom. mål: 30.001 - 40 mm, Intervall: 0,001

#### Udførelse:

Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet.

Kontrolmåleværktøjer fremstilles uden slidovermål på go-siden.

**Kontrolmåleværktøj** med talmæssig tolerance, f.eks. nr. 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

#### Bemærk:

- **Angiv nøjagtigt nominel mål-Ø med tolerancefelt (A-ZC) og kvalitet (6–13) eller talmæssig tolerance (±).**
- **Kontroldorne til mellem mål er kun tolerancedorne med kommamål!**

Kalibrering: L6

Nom. mål: 30,001 - 40 mm

### Teknisk beskrivelse

Tolerancefelt	A
Tolerancefelt	G
Tolerancefelt	H
Tolerancefelt	J
Tolerancefelt	K
Tolerancefelt	M
Tolerancefelt	N

Tolerancefelt	P
Tolerancefelt	R
Tolerancefelt	S
Tolerancefelt	B
Tolerancefelt	T
Tolerancefelt	U
Tolerancefelt	V
Tolerancefelt	X
Tolerancefelt	Y
Tolerancefelt	Z
Tolerancefelt	ZA
Tolerancefelt	C
Tolerancefelt	D
Tolerancefelt	E
Tolerancefelt	F
Tolerancefelt	JS
Tolerancefelt	CD
Tolerancefelt	EF
Tolerancefelt	FG
Tolerancefelt	ZC
Tolerancefelt	ZB
Toleranceværdi	-1,95 - 3,9
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 2245-1
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Kvalitet	12
Kvalitet	7
Kvalitet	11
Kvalitet	6

Kvalitet	13
Kvalitet	10
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Læretype	Kontrolmåleværktøj
Nom. mål	30,001 - 40 mm
Kalibrering	L6
Produkttype	Tolerancedorn

## Services

Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Tolerancedorn maks. Ø 60 mm	018400 60
DAkKS-kalibrering Tolerancedorn maks. Ø 60 mm	019620 60
DAkKS-kalibrering Tolerancedorn maks. Ø 60 mm	028340 60
Kalibrering Tolerancedorn maks. Ø 60 mm	028300 60