



HM-universalborsæt, Bor-Ø: 4-10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med **ekstraskarpe, superhårde skær**. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

Anvendelse:

Præcis **rotationsboring** i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

Indhold:

1 bor af hver: str. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Bemærk:

Vigtigt – kun til rotationsboring (ikke slagboring)!

Teknisk beskrivelse

Antal bor	5
Bor-Ø	4 - 10 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Universalbor

Tilbehør

HM-universalbor Bor-Ø 10 mm	787040 10
HM-universalbor Bor-Ø 5 mm	787040 5
HM-universalbor Bor-Ø 6 mm	787040 6
HM-universalbor Bor-Ø 4 mm	787040 4
HM-universalbor Bor-Ø 8 mm	787040 8