




HM-universalborsæt lang, Bor-Ø: 6-12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med **ekstraskarpe, superhårde skær**. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

Hel længde 400 mm, spirallængde 300 mm.

Anvendelse:

Præcis **rotationsboring** i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

Indhold:

1 bor af hver: str. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

Bemærk:

Vigtigt – kun til rotationsboring (ikke slagboring)!

Teknisk beskrivelse

Antal bor	4
Bor-Ø	6 - 12 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Universalbor

Tilbehør

HM-universalborlang Bor-Ø 8 mm	787045 8
HM-universalborlang Bor-Ø 10 mm	787045 10
HM-universalborlang Bor-Ø 12 mm	787045 12
HM-universalborlang Bor-Ø 6 mm	787045 6