



## HM-universalbitborssæt, 1/4 tomme (E 6,3), Bor-Ø: 4-10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787057 4-10
GTIN	9002740999959
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med **ekstraskarpe, superhårde skær**. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

HM-universalbitbor, 1/4 tomme (**E 6,3**).

#### Anvendelse:

Præcis **rotationsboring** i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

#### Indhold:

1 bor af hver: str. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

#### Bemærk:

**Vigtigt – kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**

### Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	4 - 10 mm
Antal bor	5
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Produkttype	Universalbor

## Tilbehør

HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 5 mm	787047 5
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 6 mm	787047 6
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 4 mm	787047 4
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 10 mm	787047 10
HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 8 mm	787047 8