



## Porcellanato- flisebor, Bor-Ø: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787035 10
GTIN	9002741151370
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2 dele. Et bor med **diamantslebet hårdmetalplatte** med en patenteret centrerspids til ultrapræcis placering og præcise huller uden materialeafrivning. Med 10 mm skaft. Et hårdmetalbor til anvendelse i professionel borepatronholder. Med 1/4 tomme (E 6,3) sekskantskaft.

#### Anvendelse:

Til de **hårdeste porcelænsfliser** op til Mohs- / Ritz-hårdhedsgrad 9 samt glas og porcelæn.

#### Bemærk:

Ikke egnet til slagboring. Spindelomdrejningstal maks. 200 o/min. Kræver ingen køling.

### Teknisk beskrivelse

Skaft	Cylinderskaft
Antal bor	2
maks. omdrejningstal	200 min <sup>-1</sup>
Skæremateriale	HM

Hel længde	120 mm
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Bor-Ø	10 mm
Skaft-Ø	10
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Produkttype	Stenbor