



## Hårdmetal-universalbor langt med SDS-plus-holder, Bor-Ø: 10 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787060 10
GTIN	4002395353507
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hårdmetalplatte **med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning** opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

#### Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- **Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.**
- **Fliser, keramik, marmor, glas.**
- **Armeringsjern i beton.**

#### Bemærk:

- **Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**
- **Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.**

Skaft: SDS Plus

Spirallængde: 200 mm

Hel længde: 260 mm

### Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	10 mm
Spirallængde	200 mm
Hel længde	260 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	SDS Plus

Produkttype

Universalbor