



Monteringstang til fjederlåseringe, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719955 200
GTIN	4003773231202
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Specielt formede spidser til montering af fjederlåseringe uden gribehuller. Med åbningsfjeder. Tang bruneret, greb overtrukket med kunststof. Kæber vinklede 30°.

Anvendelse:

Til fjederlåseringe og låseringe uden gribehuller.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Spalteåbning minimal	2,2 mm
Hel længde	200 mm
Til aksel-Ø	fra 12 mm
Anvendelse, låseringstænger	Fjederringe og låseringe uden gribehuller
Kæbeform	vinklet 30°
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	bruneret

Led med integreret returfeder	ja
Udskiftelig spids	nej
Produkttype	Låseringstang