



HM-universalbitbor, 1/4 tomme (E 6,3), Bor-Ø: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787047 6
GTIN	9002740000204
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med **ekstraskarpe, superhårde skær**. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

HM-universalbitbor, 1/4 tomme (**E 6,3**).

Anvendelse:

Præcis **rotationsboring** i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

Bemærk:

Vigtigt – kun til rotationsboring (ikke slagboring)!

Teknisk beskrivelse

Hel længde	100 mm
Bor-Ø	6 mm
Spirallængde	54 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Produkttype	Universalbor