



Fjederbåndklemmetang, Hel længde: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	719965 250
GTIN	4003773077329
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

På basis af den sænksmedede vandpumpetang Cobra® med mulighed for klik-finjustering. Med specielle kæber til at holde selvspændende slangeklemmer; **kæber kan drejes 360°**. Tang kemisk sortfarvet.

Fordel:

Kræver kun lidt kraft på grund af imponerende grebsudveksling. Gaffelåbning op til 80 mm.

Anvendelse:

Giver et sikkert greb på selvspændende slangeklemmer, standardklemmer, pladsbesparende klemmer og trådklemmer samt fjederbåndringe.

Teknisk beskrivelse

Åbningsvidde	80 mm
Antal trin, finindstilling	25
Hel længde	250 mm
med bremse	nej
Spændvidde	≥ 40 mm
Nominal størrelse	70 mm
maks. spændestrækning	40 mm
Udførelse, greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet, oliehardt

Overflade, tang	kemisk gråfarvet.
Kæber, kan drejes 360°	ja
Lynindstilling	ja
Produkttype	Klemmetang