

**Kraftskævbider, poleret, Hel længde: 140mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	723150 140
GTIN	4003773039747
Artikelklasse	73F

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. Høj skæreydelse pga. optimal udvekslingsforhold.

Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Til alle tråde (lang standtid også ved hård tråd). Klarer høj belastning også ved langvarige, krævende opgaver.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,1 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	1,5 mm
Hel længde	140 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet, hoved poleret
Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang