



Skruestrækkesæt til ligekærv, med Kraftform-skaft, Antal skruestrækere: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	660110 5
GTIN	4013288102256
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruestrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.

Kraftform-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af specialstål med stor hårdhed og ekstra sejhed; **skær med diamantbelægning**. 6-kantet profil klinge fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.

Fordel:

- **Maksimal slidstyrke og lav camout-effekt takket være diamantbelægningen.**
- **Hurtigt, ergonomisk arbejde takket være Kraftform-skaftet.**
- **God kraftoverførsel takket være integrerede bløde zoner.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens kappe.**

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Indhold:

1 skruestrækker nr. 660100 af hver str.: Str. 3,5; 4; 5,5; 7; 9

Teknisk beskrivelse

Antal skruestrækere	5
Drivprofil	Ligekærvskruestrækker
Produkttype	Skruestrækere

Tilbehør

Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 7 mm	660100 7
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3,5 mm	660100 3,5
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 10 mm	660100 10
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 9 mm	660100 9
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 4 mm	660100 4
Skrueholder Type 1	666425 1
Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660100 5,5