



Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft og slagkappe, Skærbredde b: 14mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	660300 14
GTIN	4013288018076
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** og **slaghætte** (str. 12 og 14 uden bløde zoner; str. 3,5 uden slaghætte og gennemgående klinge).

6-kantet klinge af slagfast specialstål, **gennemgående til skaftenden**. Fra str. 4,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.

Teknisk beskrivelse

Skærtykkelse a	2,5 mm
Sekskant til nøglehjælp	16 mm
Hel længde	367 mm
Skærbredde b	14 mm
Klingelængde	250 mm
Producentbetegnelse	932 A
Drivprofil	Ligekærvskruestrækker
Produkttype	Skruetrækkere