

Garant**Skævbider forkromet, med greb, Hel længde: 140mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	724840 140
GTIN	4045197417015
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	1,8 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	2,8 mm
Hel længde	140 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang