

Garant**Skruestrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft, Skærbredde b: 6,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	660030 6,5
GTIN	4045197923110
Artikelklasse	61F

Beskrivelse**Udførelse:**

Alsidige, robuste skruestrækkere med konisk klinge.

Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinger** i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhed og særlig sejhed.

Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser med planparallelt forskudt skær.

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig **Haptoprene**-overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. **Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.**

- **Afsatte planparallelle skær, der passer nøjagtigt til standardskruekærvne.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

Fordel:

- **Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.**
- **Ingen Cam-outeffekt.**
- **Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærvne.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skrue etc.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	140 mm
Skærtykkelse a	1 mm
Skærbredde b	6,5 mm
Hel længde	245 mm
Bitbetegnelse	4
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere