

**Tung endebidetang, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	721900 160
GTIN	4003773213796
Artikelklasse	73F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt hoved, led påsat. Tang kemisk sortfarvet, hoved poleret, greb overtrukket med kunststof. Skær induktionshærdede (ca. 61 HRC).

**Norm:**

**DIN ISO 5748**

**Materiale:**

Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet og oliehardt i flere trin.

**Teknisk beskrivelse**

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4 mm
Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,3 mm
Norm	DIN ISO 5748
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	kemisk sortfarvet
Hoved	poleret
Produkttype	skærende tang

