



Højeffektiv kraftskævbider TwinForce®, poleret, Hel længde: 180mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	723170 180
GTIN	4003773074762
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt hoved, induktionshærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt led med excentrisk dobbeltledskonstruktion.

Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Fordel:

Suveræn kraftskævbider med 50% lavere kraftbehov sammenlignet med traditionelle kraftskævbidere i samme størrelse. Ekstra skæreevne nedsætter kraftbehovet.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	3 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	3,2 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	5,5 mm
Producentbetegnelse	TwinForce
Norm	DIN ISO 5749
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret
Højeffektiv kraftskænbider	ja
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang