



Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 3,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	660100 3,5
GTIN	4013288102119
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af specialstål med stor hårdhed og ekstra sejhed; **skær med diamantbelægning**. 6-kantet profil klinge fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.

Fordel:

- **Maksimal slidstyrke og lav camout-effekt takket være diamantbelægningen.**
- **Hurtigt, ergonomisk arbejde takket være Kraftform-skaftet.**
- **God kraftoverførsel takket være integrerede bløde zoner.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens kappe.**

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	75 mm
Skærtykkelse a	0,6 mm
Skærbredde b	3,5 mm
Hel længde	156 mm
Drivprofil	Ligekærvs skruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

