



Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	660100 7
GTIN	4013288102140
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af specialstål med stor hårdhed og ekstra sejhed; **skær med diamantbelægning**. 6-kantet profilklinge fra str. 5,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.

Fordel:

- **Maksimal slidstyrke og lav camout-effekt takket være diamantbelægningen.**
- **Hurtigt, ergonomisk arbejde takket være Kraftform-skaftet.**
- **God kraftoverførsel takket være integrerede bløde zoner.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens kappe.**

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	125 mm
Skærbredde b	7 mm
Sekskant til nøglehjælp	10 mm
Skærtykkelse a	1,2 mm
Hel længde	230 mm
Drivprofil	Ligekærvs skruetrækker

Produkttype

Skruetrækkere