



## Skruetrækker til lige-kærv, med Kraftform-skaft og slagkappe, Skærbredde b: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	660300 12
GTIN	4013288191243
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kraftform-skaft** af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** og **slaghætte** (str. 12 og 14 uden bløde zoner; str. 3,5 uden slaghætte og gennemgående klinge).

**6-kantet klinge** af slagfast specialstål, **gennemgående til skaftenden**. Fra str. 4,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.

### Teknisk beskrivelse

Skærtykkelse a	2 mm
Skærbredde b	12 mm
Sekskant til nøglehjælp	16 mm
Klingelængde	200 mm
Hel længde	317 mm
Producentbetegnelse	932 A
Drivprofil	Lige-kærvskrue-trækker
Produkttype	Skrue-trækkere