



Pressetang til koaksialstik, Til koaksialkabeltype: RG316



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 729825 RG316 |
| GTIN | 4003773051916 |
| Artikelklasse | 73F |

Beskrivelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Ben overtrukket med kunststof. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop. Til presning af BNC- og TNC-stikforbindelsesstykker.

Af krom-vanadium-elektrostål, oliehardt. Greb med flerkomponentovertræk.

Passer til kabeltype RG: 58; 174; 188; 316

Hel længde: 220 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hel længde | 220 mm |
| Passer til kabeltype RG | 58; 174; 188; 316 |
| Serie | PreciForce® |
| Producentbetegnelse | PreciForce |