



Skruetrækker til lige-kærv, med „multicraft“-skaft, Skærbredde b: 4mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 660900 4 |
| GTIN | 7610733085620 |
| Artikelklasse | 63E |

Beskrivelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp. „**multicraft**“-skaft af slagfast kunststof (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder.

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

Fordel:

- **Afsatte planparallele skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.**
- **Ingen Cam-outeffekt.**
- **Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|--------|
| Klingelængde | 100 mm |
| Skærtykkelse a | 0,6 mm |
| Hel længde | 195 mm |

| | |
|---------------|---------------------|
| Skærbredde b | 4 mm |
| Bitbetegnelse | 2 |
| Serie | multicraft |
| Drivprofil | Ligekærskruetrækker |
| Produkttype | Skruetrækkere |