



## Pressetang, Type: F48



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729722 F48
GTIN	4003773051879
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

I specialstål. Præcisionsprofiler, meget høj overførsel – specielt velegnet til større pressetværsnit.

Hel længde: 220 mm

Til ledertværsnit: 0,1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Til fladstik: F2,8 / F4,8

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	220 mm
Til ledertværsnit	0,1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Til fladstik	F2,8 / F4,8
Produkttype	Crimptang elektromekanisk