



## Pressetang, Type: F63



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729722 F63
GTIN	4003773051886
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

I specialstål. Præcisionsprofiler, meget høj overførsel – specielt velegnet til større pressetværsnit.

Hel længde: 220 mm

Til ledertværsnit: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Til fladstik: F4,8 / F6,3

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	220 mm
Til fladstik	F4,8 / F6,3
Til ledertværsnit	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Produkttype	Crimptang elektromekanisk