

**Skævbider forkromet, med greb, Hel længde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	724860 125
GTIN	4003773039501
Artikelklasse	73F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).  
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3 mm
Hel længde	125 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Højeffektiv kraftskævbider med aktiverbar returfeder	nej
	nej

Produkttype

skærende tang