



## Hårdmetalhammerbor „MX4“ SDS-plus, Øxhel længde: 12X160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789050 12X160
GTIN	4002395366880
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. Forhøjet borehastighed takket være hoved med 4 skær. Dobbelt så lang levetid sammenlignet med hoveder med 2 skær. Rummeligt design med 4 spiraler. Skarpere vinklet spids:

Præcis boring, der ikke glider på overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed.

PGM-certificeret – bekræfter præcise borehuller til dyvler, både til kemiske og mekaniske ankere. 4-skærs, slidset, robust og **monteret HM-platte i én del**. Nyt hoveddesign i kombination med skarpt vinklet spids muliggør optimale mål ved kollision med jernarmering.

#### Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med 4 spiraler for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Antal skær Z	4
Spirallængde	100 mm
Ø	12 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor

