

**Pressetang, Type: 6IS/F****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729700 6IS/F
GTIN	4045197166715
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Tangenhed i fladstål med formkæber til forskellige presninger (se tabel). Afskærer med gevind til bolte M2,6 – M5. Afisolerer 0,75 – 6 mm². Sortlakeret tang, ben med kunststofhåndtag. Til afisolering, afskæring, presning osv.; primært ved reparationer.

Hel længde: 230 mm

Til ledertværsnit: 1,5 – 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm²

Teknisk beskrivelse

Hel længde	230 mm
Til ledertværsnit	1,5 – 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F) mm ²
Produkttype	Crimptang elektromekanisk