



Skævbider forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	725300 125
GTIN	4003773018124
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).

Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3 mm
Hel længde	125 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet

Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang