



Skævbider poleret, Hel længde: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	724900 125
GTIN	4003773213406
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).

Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	1,5 mm
Hel længde	125 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	overtrukket med kunststof
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	kemisk sortfarvet, hoved poleret
Højeffektiv kraftskævbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej

Produkttype

skærende tang