



## Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 6,5mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 662200 6,5    |
| GTIN                | 4013288003089 |
| Artikelklasse       | 63H           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skrueskæve.

**Kraftform®-skaftet** af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

**Klinge** af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

#### Norm:

**DIN 5265 Form A**

#### Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skrueskæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skrueskævene.

### Teknisk beskrivelse

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Klingelængde        | 150 mm                |
| Skærbredde b        | 6,5 mm                |
| Skærtykkelse a      | 1,2 mm                |
| Hel længde          | 255 mm                |
| Klingespids         | Lasertip              |
| Producentbetegnelse | 334                   |
| Drivprofil          | Ligekærvs-kruetrækker |

Produkttype

Skrue­tr kkere