



Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662200 8
GTIN	4013288192172
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekærve.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Norm:

DIN 5265 Form A

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	175 mm
Skærtykkelse a	1,2 mm
Hel længde	287 mm
Skærbredde b	8 mm
Klingespids	Lasertip
Producentbetegnelse	334
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3,5 mm	662200 3,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 5,5 mm	662200 5,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 2,5 mm	662200 2,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 10 mm	662200 10
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 6,5 mm	662200 6,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3 mm	662200 3
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 4 mm	662200 4