



Kunststofskævbider vinklet 85°, KW, Hel længde: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	725570 160
GTIN	4003773046820
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Skær uden fas giver et plant snit uden grater. Hoved poleret, ben med returfeder og overtrukket med kunststof.

Hoved vinklet 85°.

Anvendelse:

Til planskæring af formstøbt kunststof (**ikke til metal**).

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Skærefas	Uden facet
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	poleret
Hoved	vinklet 85°
Produktnavnsegenskab	KW

med returfeder	ja
Til kunststoffer	ja
justerbar stopskruer	nej
Produkttype	skærende tang