

Garant**Skævbider forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	725310 160
GTIN	4045197501646
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).

Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med **Haptoprene**-overflade, der giver et godt greb.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4 mm
Hel længde	160 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet

Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang