



Standardskruetrækkersæt „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft, Antal skruetrækkere: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662510 6
GTIN	4013288116017
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekærve.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Wera Lasertip-klinge af specialstål med konisk skær og **mikroru spids** (fra størrelse 3,5).

Norm:

DIN 5265 Form A

Indhold:

1 skruetrækker nr. 662500 af hver str.: Str. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	6
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker
Materiale	Ædelstål, INOX
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Standardskruetrækker „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 10 mm	662500 10
Standardskruetrækker „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3,5 mm	662500 3,5
Skrueholder Type 1	666425 1
Standardskruetrækker „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 8 mm	662500 8
Standardskruetrækker „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 4 mm	662500 4
Standardskruetrækker „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3 mm	662500 3
Standardskruetrækker „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 6,5 mm	662500 6,5
Standardskruetrækker „Stainless“ til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 5,5 mm	662500 5,5