



Standardskruetrækkersæt til ligekærv, med Kraftform-skaft, Antal skruetrækkere: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662210 5
GTIN	4013288101792
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekæve.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Norm:

DIN 5265 Form A

Indhold:

1 skruetrækker nr. 662200 af hver str.: Str. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skrueerne anvendes til de respektive standardiserede skruekæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekævene.

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	5
Drivprofil	Ligekærvskruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3 mm	662200 3
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 10 mm	662200 10
Skruholder Type 1	666425 1
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 5,5 mm	662200 5,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3,5 mm	662200 3,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 8 mm	662200 8
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 6,5 mm	662200 6,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 2,5 mm	662200 2,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 4 mm	662200 4