



Standardskrueetrækkersæt til ligekærv, med Kraftform-skaft, Antal skruetrækkere: 8



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 662210 8 |
| GTIN | 4013288041517 |
| Artikelklasse | 63H |

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekæve.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Norm:

DIN 5265 Form A

Indhold:

1 skruetrækker nr. 662200 af hver str.: Str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskrueetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekævene.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Antal skruetrækkere | 8 |
| Drivprofil | Ligekærvskrueetrækker |
| Produkttype | Skrueetrækkere |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3,5 mm | 662200 3,5 |
| Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 5,5 mm | 662200 5,5 |
| Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 8 mm | 662200 8 |
| Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 2,5 mm | 662200 2,5 |
| Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 10 mm | 662200 10 |
| Skruholder Type 1 | 666425 1 |
| Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 4 mm | 662200 4 |
| Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 6,5 mm | 662200 6,5 |
| Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft Skærbredde b 3 mm | 662200 3 |