

**Garant****Kunststofskævbider vinklet 15°, KW, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 725500 160    |
| GTIN                | 4045197166401 |
| Artikelklasse       | 71B           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skær uden fas giver et plant snit uden grater. Hoved poleret, ben med returfeder og overtrukket med kunststof.

Hoved vinklet 15°. Justerbar stopskrue mindsker slitage på skær.

**Anvendelse:**

Til planskæring af formstøbt kunststof (**ikke til metal**).

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Hel længde           | 160 mm   |
| Skærefas             | Uden facet                                     |
| Greb                 | overtrukket med kunststof                      |
| Materiale            | Krom-vanadium-stål,<br>sænksmedet og oliehardt |
| Overflade            | poleret  |
| Hoved                | vinklet 15°                                    |
| Produktnavnsegenskab | KW   |
| med returfeder       | ja   |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Til kunststoffer     | ja            |
| justerbar stopskruer | ja            |
| Produkttype          | skærende tang |

---

## Tilbehør

|   |                 |
|---|-----------------|
| Fjeder til kunststof- skævbider Type 160/5X20 | 725510 160/5X20 |
|---|-----------------|