



Skævbider forkromet VDE-dypisoleret, Hel længde: 180mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	725335 180
GTIN	4003773018179
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).

Tang forkromet, greb overtrukket med kunststof, **isolerede**.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	dypisoleret
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	forkromet

Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang