



Elektrikerskruetrækkersæt til ligekærv, reduceret klinge-Ø med Kraftform-skaft isoleret, Antal skruetrækkere: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	663210 3
GTIN	4013288164537
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål, zinkfosfateret. **Reduceret klinge-Ø med integreret beskyttelsesisolering** til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-Ø = isolerings-Ø i det forreste klingeområde).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skrueerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Indhold:

1 skruetrækker nr. 663200 af hver str.: Str. 3,5; 4; 5,5

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	3
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Elektrikerskruestrækker til ligekærv, reduceret klinge-Ø, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 4 mm	663200 4
Skrueholder Type 2	666425 2
Elektrikerskruestrækker til ligekærv, reduceret klinge-Ø, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663200 3,5
Elektrikerskruestrækker til ligekærv, reduceret klinge-Ø, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663200 5,5
Skrueholder Type 3	666425 3