

HellermannTyton

Muffetang, Type: 8/10**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729930 8/10
GTIN	4031026185231
Artikelklasse	76C

Beskrivelse**Udførelse:**

Tangenhed i letmetal med 3 forkrøppede, udskiftelige ståldorne (str. 8/10 med lige ståldorne). Åbningsvidde kan indstilles med tapskrue.

Anvendelse:

Til udspiling af gummi- og pvc-tyller.

Bemærk:

Brug kun ekstra dorne typerelateret.

Nyttedornlængde: 65 mm

Hel længde: 150 mm

Totaldornlængde: 80 mm

Til udvendig kabel-Ø: 23 - 28 mm

Til indvendig muffe-Ø: 12 - 17 mm

Teknisk beskrivelse

Til indvendig muffe-Ø	12 - 17 mm
Totaldornlængde	80 mm
Til udvendig kabel-Ø	23 - 28 mm
Hel længde	150 mm
Nyttedornlængde	65 mm
Producentbetegnelse	NA8/10

Tilbehør

Ekstra dornsæt 3 dele Type 8/10

729931 8/10

Fjeder til tylletang Type 2

729320 2