



## Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft, Skærbredde b: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662000 10
GTIN	7610733085798
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skruekæve. „**Classic**“-**kraftskaft** af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

#### Norm:

Ähnlich **DIN 5265 Form A**.

#### Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skruekæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekævene.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	300 mm
Bitbetegnelse	6
Skærtykkelse a	1,6 mm
Klingelængde	180 mm
Skærbredde b	10 mm
Serie	Classic
Drivprofil	Ligekærvs-kruetrækker
Produkttype	Skrue-trækkere

