



Standardskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft, Skærbredde b: 5,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662200 5,5
GTIN	4013288003331
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skrueskæve.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål. Overflade nicromat forkromet, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser.

Norm:

DIN 5265 Form A

Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skrueskæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skrueskævene.

Teknisk beskrivelse

Skærbredde b	5,5 mm
Klingelængde	125 mm
Hel længde	223 mm
Skærtykkelse a	1 mm
Klingespids	Lasertip
Producentbetegnelse	335
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker

Produkttype

Skrutrækkere