

**Kompakt boltskærer CoBolt® med 20° vinklet hoved, Hel længde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	731755 200
GTIN	4003773066866
Artikelklasse	73F

Beskrivelse**Udførelse:**

I kraft af speciel armudveksling har saksen høj skæreydelse ved relativt lav kraftanvendelse. Skærene er induktionshærdede (ca. 64 HRC).

Tang kemisk sortfarvet, greb med kunststofovertræk. **Hoved vinklet 20° for at kunne lave plansnit.**

Anvendelse:

Til tråd op til en trækstyrke på 2000 N/mm².

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Til blød ståltråd op til Ø	6 mm
Til middelhård ståltråd op til Ø	5,2 mm
Til pianotråd op til Ø	3,6 mm
Hel længde	200 mm
Producentbetegnelse	CoBolt®
Skær	Hærdet
vinklet hoved	20 grader
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-elektrostål
Overflade	kemisk sortfarvet

med returfjeder

nej

Produkttype

skærende tang