



Elektrikerskruetrækkersæt til ligekærv, med Kraftform-skaft isoleret, Antal skruetrækkere: 6



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 663110 6 |
| GTIN | 4013288101815 |
| Artikelklasse | 63H |

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærv. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Kraftform®-skaftet af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge i højtlegeret specialstål. Nicromat forkromet overflade, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser. Fra str. 5,5 = udvendig Ø af isoleringen svarende til skærets bredde (gunstigt ved arbejde på steder med trange pladsforhold).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skrueerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærv, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

Indhold:

1 skruetrækker nr. 663100 af hver str.: Str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|---|
| Antal skruetrækkere | 6 |
|---------------------|---|

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Drivprofil | Ligekærskruetrækker |
| Produkttype | Skruetrækkere |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Elektrikerskruestrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm | 663100 3,5 |
| Elektrikerskruestrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3 mm | 663100 3 |
| Elektrikerskruestrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 10 mm | 663100 10 |
| Elektrikerskruestrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 2,5 mm | 663100 2,5 |
| Elektrikerskruestrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 6,5 mm | 663100 6,5 |
| Skrueholder Type 3 | 666425 3 |
| Elektrikerskruestrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 8 mm | 663100 8 |
| Elektrikerskruestrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 4 mm | 663100 4 |
| Elektrikerskruestrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 5,5 mm | 663100 5,5 |
| Skrueholder Type 2 | 666425 2 |