



## Elektrikerskruetrækkersæt til ligekærv, med Kraftform-skaft isoleret, Antal skruetrækkere: 8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	663110 8
GTIN	4013288101822
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

**Kraftform®-skaftet** af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

**Klinge** i højtlegeret specialstål. Nicromat forkromet overflade, sorte spidser eller kemisk nikkelbelagte lasertip-spidser. Fra str. 5,5 = udvendig Ø af isoleringen svarende til skærets bredde (gunstigt ved arbejde på steder med trange pladsforhold).

#### Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skrueerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

#### Indhold:

1 skruetrækker nr. 663100 af hver str.: Str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

### Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	8
---------------------	---

Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Ligekærverskruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

## Tilbehør

Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 10 mm	663100 10
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663100 2,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3 mm	663100 3
Skruholder Type 3	666425 3
Skruholder Type 2	666425 2
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 4 mm	663100 4
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 6,5 mm	663100 6,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 8 mm	663100 8
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663100 5,5
Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaftisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663100 3,5