



## Elektrikerskruetrækker til ligekærv, reduceret klinge-Ø, med Kraftform-skaft isoleret, Skærbredde b: 3,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	663200 3,5
GTIN	4013288191144
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skruekærve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

**Kraftform®-skaftet** af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.

Klinge af højtlegeret specialstål, zinkfosfateret. **Reduceret klinge-Ø med integreret beskyttelsesisolering** til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-Ø = isolerings-Ø i det forreste klingeområde).

#### Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skrueerne anvendes til de respektive standardiserede skruekærve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skruekærvene.

### Teknisk beskrivelse

Skærbredde b	3,5 mm
Hel længde	181 mm
Klingelængde	100 mm
Skærtykkelse a	0,6 mm

Producentbetegnelse	160 iS
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Produkttype	Skrueværktøjer