

**Wiresaks, Hel længde: 190mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	731550 190
GTIN	4003773040651
Artikelklasse	73F

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig form, sænksmedet helt i stål. Med skrueled og returfjeder. Skærhårdhed 64 HRC. Ben med let PVC-overtræk.

Med indvendigt liggende returfjeder og låsearm. To integrerede presprofiler til Bowdenafdækningsendekapper og wireendekapper.

Anvendelse:

Til skæring af wire, multilederkabler osv.

Materiale:

Krom-vanadium-specialstål, oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	190 mm
Til rundstål (maks. 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
Til pianotråd Ø	2,5 mm
Til wire (maks. 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
Produkttype	skærende tang