



## Kabelsaks med overførsel VDE-isoleret, Til kabel-Ø: 32mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	731150 32
GTIN	4003773026884
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skærehoved med seglformet kniv og overførselsmekanisme (enhåndsbetjent). Kniven har dobbelt styring og kan ikke løbe skævt.

**Isoleret op til 1000 volt iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Anvendelse:

Til ren klipning af alu- og kobberkabler (også litzetråd). Må ikke anvendes til ståltråd, hårde alulegeringer og hårdtrukne kobberledere.

#### Materiale:

Kæber i specialstål, ben af stålplade med håndtag.

#### Bemærk:

Ved enkeltledere er skæreydelsen ca. 30 % lavere.

### Teknisk beskrivelse

Til kabel-Ø	32 mm
Hel længde	250 mm
Skæreydelse, multileder op til	240 mm <sup>2</sup>
Klembeskyttelse	ja
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk

Aktivering	mekanisk, enhånds, skraldeprincip
Materiale	Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehardt.
Produkttype	Saks

---

## Tilbehør

Drejelig kniv inkl. skrue og møtrik Passer til kabel-Ø 32 mm	731130 32
--	-----------