



Kompakt boltskærer CoBolt® med grebsovertræk, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	731740 200
GTIN	4003773047056
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

I kraft af speciel armudveksling har saksen høj skæreydelse ved relativt lav kraftanvendelse. Skærene er induktionshærdede (ca. 64 HRC).

Tang kemisk sortfarvet, greb med flerkomponentovertræk.

Anvendelse:

Til tråd op til en trækstyrke på 2000 N/mm².

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Til blød ståltråd op til Ø	6 mm
Til middelhård ståltråd op til Ø	5,2 mm
Til pianotråd op til Ø	3,6 mm
Hel længde	200 mm
Producentbetegnelse	CoBolt®
Skær	Hærdet
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Krom-vanadium-elektrostål
Overflade	kemisk sortfarvet
med retur fjeder	nej

Produkttype

skærende tang