



Kompakt boltskærer CoBolt® med grebsovertræk og returfjeder, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 731745 200 |
| GTIN | 4003773066859 |
| Artikelklasse | 73F |

Beskrivelse

Udførelse:

I kraft af speciel armudveksling har saksen høj skæreydelse ved relativt lav kraftanvendelse. Skærene er induktionshærdede (ca. 64 HRC).

Tang kemisk sortfarvet, greb med flerkomponentovertræk. **Med returfjeder** og integreret lås.

Anvendelse:

Til tråd op til en trækstyrke på 2000 N/mm².

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehardt.

Til blød ståltråd op til Ø: 6 mm

Til middelhård ståltråd op til Ø: 5,2 mm

Til pianotråd op til Ø: 3,6 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Til blød ståltråd op til Ø | 6 mm |
| Til middelhård ståltråd op til Ø | 5,2 mm |
| Til pianotråd op til Ø | 3,6 mm |
| Hel længde | 200 mm |
| Producentbetegnelse | CoBolt® |
| Skær | Hærdet |
| Greb | Flerkomponentovertræk |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Materiale | Krom-vanadium-elektrostål |
| Overflade | kemisk sortfarvet |
| med returfjeder | ja |
| Produkttype | skærende tang |